

**KÄRCHER****Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta: NT30TEL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Klasa artykułu	07C

**Opis****Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **umieszczony u góry duży płaski filtr fałdowy ECO umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra,**
- **automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra,**
- **dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania,**
- **wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**
- **Umieszczony u góry duży, płaski filtr fałdowy Eco umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.**
- **Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.**
- **Z bezstopniową regulacją obrotów i systemem antystatycznym (uziemiające aż do przyłączenia węża ssącego).**

- **Dodatkowo z wtyczką do przyłączenia urządzenia elektrycznego (maksymalnie 2200 W). Automatyka włączenia uruchamia odsysacz przy włączeniu urządzenia elektrycznego. Opóźnienie wyłączenia 15 sekund.**
- **Nowy rękaw narzędzia zapewnia optymalne połączenie z urządzeniem elektrycznym. Regulacja siły ssania za pomocą pierścienia na korpusie rękawa.**
- **Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.**
- **Wytrzymały pojemnik ze zderzakiem i metalowymi kólkami zwrotnymi.**

**w dostawie::**

Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

**wskazówka:**

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

pobór mocy: 1380 W

pojemność zbiornika: 30 l

średnica nominalna przyłącza: DN 35 mm

długość: 560 mm

szerokość: 370 mm

wysokość: 580 mm

## Opis techniczny

szerokość	370 mm
podciśnienie	254 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy	69 dB(A)
Oczyszczanie filtra	Automatyczny system oczyszczania filtra Tact
pobór mocy	1380 W
długość węża ssącego	4 m
system antystatyczny	tak
średnica nominalna przyłącza	DN 35 mm
klasa zapylenia - odkurzacza	L
masa	14 kg
wydajność objętościowa powietrza	74 l/s
liczba turbin	1
długość przewodu	7,5 m
układ automatycznego włączania	tak

oznaczenie producenta	NT30TEL
pojemność zbiornika	30 l
wysokość	580 mm
długość	560 mm
System filtrów	Płaski filtr fałdowy Eco
cechy szczególne	Solidny zbiornik ze zderzakiem

## Akcesoria

Filtry fałdowe płaskie pasują do odkurzaczy typu NT30	072809 NT30
Zestawy worków, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu NT30	072808 NT30