

Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 180, Typ: 51



Dane zamówienia

Numer katalogowy	574495 51
GTIN	4013349528469
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych **kulek z węgliku krzemu**.
długość całkowita 200 mm.

Zastosowanie:

Do **łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania**. Uzyskuje **równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne** o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.⁻¹, czas styku 20 – 40 sekund.

wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø szczotki D₁: 54 mm

Ø chwytu D_s: 6,5 mm

długość drutu L₃: 70 mm

pasują do otworu o Ø: 48,1 - 51 mm

Opis techniczny

długość drutu L ₃	70 mm
pasują do otworu o Ø	48,1 - 51 mm
Ø szczotki D ₁	54 mm
Ø chwytu D _s	6,5 mm
materiał pokrycia	węgiel krzemu
oznaczenie ziarnistości	SiC

ziarnistość	180
zalecana prędkość obrotowa	350 - 700 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szczotka wewnętrzna

Akcesoria

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 0,25 l	084205 0,25
Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 20 l	084205 20
Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 5 l	084205 5