

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, nierdzewny drut stalowy, falisty, Ø szczotki D1×grubość drutu: 28X0,50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø **trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Jakość drutu INOX 1.4401 (AISI 316). Korpus z płaszczem z tworzywa sztucznego do obróbki stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	28 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D ₁	28 mm
liczba warkoczy	12
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut INOX

splot warkoczowy

skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka pędzelkowa