



Odkurzacze, Oznaczenie producenta: 118HCSBS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Klasa artykułu	07D

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwały odkurzacz przemysłowy Nilfisk CFM „Grey Line”. **Odkurzacze do pracy na sucho** z trwałą, wydajną turbiną na prąd przemienny o mocy 1 kW, z przewodem obojętnym. Ø wlotu 50mm. Pojemnik na kółkach, system Easylift do łatwego opróżniania pojemnika. **Bezpieczne odkurzacze dla pyłów klasy H**, z atestem.

w dostawie::

Wraz z workiem filtra bezpieczeństwa „Safe-Bag-System”, filtrem gwiazdzistym. **Bez akcesoriów.**

wskazówka:

Pasujące wkładki eForm znajdą Państwo pod nr 078551 - -078552.

pobór mocy: 1000 W

pojemność zbiornika: 25 l

długość: 510 mm

szerokość: 500 mm

wysokość: 950 mm

liczba turbin: 1

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	75 dB(A)
-------------------------------------	----------

Karta danych

masa	26 kg
pojemność zbiornika	25 l
liczba turbin	1
szerokość	500 mm
pobór mocy	1000 W
wydajność objętościowa powietrza	45 l/s
długość	510 mm
wysokość	950 mm
podciśnienie	215 mbar
oznaczenie producenta	118HCSBS
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Akcesoria

Zestaw przemysłowy Ø węża 50 mm	078552 50
Zestaw przemysłowy odporne na działanie olejów Ø węża 50 mm	078551 50