

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, drut stalowy, 0,10 mm, Ø szczotki D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574920 18
GTIN	4017359289228
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Ø trzpienia 3 mm.

**Zastosowanie:**

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

typowe zastosowanie: Czyszczenie, usuwanie zadziorów

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 6 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>**Opis techniczny**

wysokość drutu H <sub>1</sub>	6 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	18 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana