

ejendals

Para rękawic Tegera® 450, rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094562 11
GTIN	7392626073296
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 450. Solidne rękawice z wzorem z pianki nitylowej, zapewniającym pewny chwyt lekko zaolejonych przedmiotów o wysokim ryzyku przecięcia. Idealne do stosowania w **trudnych warunkach roboczych** w zanieczyszczonym otoczeniu. Technologia CRF-Technologie zapewnia doskonałe wyczucie.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

wielkość opakowania: 12

EN 388:2016: 4X44C

materiał podłoża: Nylon, włókno szklane

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarne

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
wielkość opakowania	12
EN 388:2016	4X44C
materiał podłoża	Nylon, włókno szklane
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	C