

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, drut nierdzewny 0,10 mm, Ø szczotki D1: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574922 15
GTIN	4017359289181
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Ø trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

typowe zastosowanie: Czyszczenie, usuwanie zadziorów

wysokość drutu H₁: 5 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	5 mm
Ø szczotki D ₁	15 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana