

**Ściernica do przecinania HOLEX Pro „2 w 1”, Ø tarczy: 230mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563500 230
GTIN	4045197593177
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna ściernica do przecinania stali węglowej i stali INOX.

Szybkie przecinanie i stabilność.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania $V_c = 80 \text{ m/s}$.

Specyfikacja:

A30Q-BF.

wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Opis techniczny

opis kształtu	proste
Ø otworu	22,23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min^{-1}
grubość tarczy	2,5 mm

Kształt	41
specyfikacja	A30Q-BF
Ø tarczy	230 mm
dla grubości materiału	7,5 - 12,5 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	Stal.
Maszyna napędowa	Szlifierka kątowa
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Kołnierz mocujący do tarcz ściernych do przecinania Ø
kołnierza 76 mm

563990 76

