

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, drut mosiężny, 0,10 mm, Ø szczotki D1:  
15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574924 15
GTIN	4017359335789
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Ø trzpienia 3 mm.

**Zastosowanie:**

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Długość drutu H <sub>1</sub>	5 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	15 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana