

**Garant**

**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	63 mm
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	12 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	LO.. 130708
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
śruby mocujące 10 szt.	219882