

**Garant****Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / Zeff: 63/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215126 63/5
GTIN	4045197861504
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	5
Ø ostrzy $D_c$	63 mm
długość całkowita $L_{ges}$	75 mm
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ .	59 mm
Seria	Power Tang
Liczba płytek skrawających	25
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
śruby mocujące 10 szt.	219882