

Garant**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / Zeff: 80/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
długość całkowita L_{ges}	90 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	70 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	5
Ø ostrzy D_c	80 mm
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Seria	Power Tang
Liczba płytek skrawających	30
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
śruby mocujące 10 szt.	219882