

**Wałki polerskie (filc), Ø 100×100 mm, typ: MED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568495 MED
GTIN	4045197890757
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowo ułożony **filc**. Wymiary: Ø 100×100 mm, Ø otworu 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

Do rozległych prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać **powierzchnie o lustrzanym połysku**.

wskazówka:

Filcowe wałki polerskie muszą być wykorzystywane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi**, takimi jak nr 552250 / 555740.

zalecana prędkość obrotowa: 1900 min⁻¹

stopień twardości: średni

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Filc
stopień twardości	średni
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm

Ø otworu	19 mm
zalecana prędkość obrotowa	1900 min ⁻¹

Aksesoria

Pasty polerskie w blokach kolor BROWN	555740 BROWN
Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 280	552250 280
Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 150	552250 150
Pasty polerskie w blokach kolor WHITE	555740 WHITE
Pasty polerskie w blokach kolor BLUE	555740 BLUE