

**Tarcze ściernie diamentowe do przecinania, Ø tarczy: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563490 75
GTIN	4007220393420
Klasa artykułu	55K

Opis**Wykonanie:**

Diamentowa tarcza do przecinania, z jednowarstwową powłoką **galwaniczną i bocznymi segmentami ochronnymi**. Duża agresywność dzięki dużym przestrzeniom na wióry. Całkowita szerokość tarczy 2,0 mm, stalowa tarcza podstawowa 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do przecinania, obcinania i przycinania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi i węglowymi) za pomocą szlifierek kątowych (wielk. 115 / 125) albo prostych (wielk. 50 / 75), z użyciem trzpienia mocującego nr 563496.

Opis techniczny

grubość tarczy	2 mm
Kształt	1A1
szerokość tarczy	1 mm
ziarnistość	D357
Ø otworu	10 mm
Ø tarczy	75 mm

maksymalna prędkość obrotowa	20300 min ⁻¹
Materiały ściernie	diamant
oznaczenie ziarnistości	D
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Trzpień mocujący do diamentowych tarcz do przecinania pasują do otworu o Ø 10 mm	563496 10
---	-----------