

3M**Krażki ścierne mocowane na rzepy (CER), Hookit 775L perforowane, Ø 125 mm, Ziarnistość: 180**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	567791 180
GTIN	076308642648
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne na rzep z **stabilnym podłożem**. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.

Zalety:

- **Bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren.**
- **Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.**

Zastosowanie:

Do zastosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego.

precyzyjne ścierniwo **Cubitron™ II** korzystne do obróbki dużych powierzchni (blat) dzięki **wysokiej wydajności** oraz **bardziej równomiernej obróbce powierzchni**.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

Opis techniczny

oznaczenie producenta	Hookit 775L
ziarnistość	180

Ø tarczy	125 mm
Materiały ściernie	Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ściernie mocowane na rzepy

Akcesoria

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt
5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 123 mm

567990 123