


MIRKA**Krażki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, Ø 34 mm, Ziarnistość: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567803 180
GTIN	6416868362480
Klasa artykułu	56M

Opis**Wykonanie:**

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Ściernice na rzep ABRANET®.

Zalety:

- **Bezpyłowe szlifowanie: wymaga mało miejsca i nie obciąża środowiska.**
- **Bez dokładania tarcz ściernych (unikanie wad powierzchni i wałków pyłowych).**
- **Gwarantuje lepsze powierzchnie przy mniejszym zużyciu środków ściernych.**
- **Duża wydajność – wydajność rośnie kilkukrotnie w zależności od powierzchni.**

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.

Opis techniczny

ziarnistość	180
Ø tarczy	34 mm

Seria	ABRANET®
Materiały ściernie	(A)
oznaczenie ziarnistości	A
podłoże ścierniwa	Włókna poliamidowe
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 34 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ściernie mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
suchy	nadaje się		