

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250006 25/12 |
| GTIN | 4045197861542 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: MCLNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 33 mm
długość całkowita L: 150 mm
płytki podporowa: 259031 22

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| długość całkowita L | 150 mm |
| długość główki L ₁ | 33 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CN.. 1204.. |
| wielk. płytki | 12 mm |
| łapki zaciskowej | 259038 4 |
| płytki podporowa | 259031 22 |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| śruba do płytki podporowej | 259025 6 |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawo |
| śruba do łapki zaciskowej | 259021 1 |
| kod ISO uchwytu | MCLNR/L 2525M12 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | prawe |
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| rodzaj chwytu | Głowice skrawające |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| łapki zaciskowej | 259322 |
| śruba do płytki podporowej | 259177 |
| śruba do łapki zaciskowej | 259180 |
| płytki podporowej | 259233 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| śruba do płytki podporowej Typ 6 | 259025 6 |
| płytki podporowa Typ 22 | 259031 22 |
| śruba do łapki zaciskowej Typ 1 | 259021 1 |
| łapka zaciskowa Typ 4 | 259038 4 |