

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 32/12 mm kod ISO uchwytu: MCLNR/L 3232P12  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 40 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 34 mm  
długość całkowita L: 170 mm  
płytki podporowa: 259031 22

**Opis techniczny**

płytki podporowa	259031 22
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 3232P12
śruba do płytki podporowej	259025 6
łapki zaciskowej	259038 4
wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	170 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm

rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

łapki zaciskowej	259322
śruba do płytki podporowej	259177
śruba do łapki zaciskowej	259180
płytki podporowej	259233
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 6	259025 6
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
płytki podporowa Typ 22	259031 22