

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	MCLNR/L 3232P19
Wielkość chwytu	32 mm
śruba do płytki podporowej	259025 8
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
śruba do łapki zaciskowej	259021 5
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
łapki zaciskowej	259038 5
wielk. płytki	19 mm
płytki podporowa	259031 24
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
łapka zaciskowa Typ 5	259038 5
śruba do łapki zaciskowej Typ 5	259021 5
śruba do płytki podporowej Typ 8	259025 8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennej maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
płytki podporowa Typ 24	259031 24
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennej maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600