

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki  
D1×gwint M: 125XM14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

**Zastosowanie:**

**skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

gwint M: M14

szerokość drutu L<sub>1</sub>: 12 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 29 mm

liczba warkoczy: 20

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
------------------------------	-------------------------

wysokość drutu H <sub>1</sub>	29 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	125 mm
liczba warkoczy	20
wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	12 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa