

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 6
płytko podporowa	259031 7
zestaw kołków sprężystych	259047 3
długość główki L ₁	25 mm
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 1616H11
Dźwigienka	259015 7
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	100 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1104..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 7	259015 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
płytki podporowe Typ 7	259031 7
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500