

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/15 mm kod ISO uchwytu: PDNNR/L 3232P15
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 16,8 mm
 długość główki L₁: 37 mm
 długość całkowita L: 170 mm
 płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	15 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
długość główki L ₁	37 mm
płytki podporowa	259031 28
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	16,8 mm
długość całkowita L	170 mm
Dźwigienka	259015 8
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 3232P15

śrubado dźwigni	259018 7
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259120
Dźwigienka	259020
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259270
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytki podporowa Typ 28	259031 28
Dźwigienka Typ 8	259015 8