

**HOLEX****Ściernice walcowe wachlarzowe M14 włóknina/tkanina, Ø 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 80CRS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

**Wachlarzowo ułożone lamele** wokół osi narzędzia. **Mocowanie bezpośrednie M14.**

Kombinacja **tkaniny ścierniej i włókniny.**

**Zastosowanie:**

Usuwanie zadrapań, matowienie szczotkowe.

**Opis techniczny**

zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
porównanie ziarnistości	80
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
gwint	M14

Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm
zoptymalizowane dla materiału	Stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	30 m/s
Rodzaj produktu	Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
węgiel spiekany (HM)	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

