



Piła kabłąkowa 317 do metalu z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby



Dane zamówienia

Numer katalogowy	580700
GTIN	7311518240936
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

Stabilna piła kabłąkowa do metalu **z siłą napięcia brzeszczotu maks. 750 N (75 kG)**. Komfortowa obsługa. Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 90°, do cięcia równo z powierzchnią. Długość całkowita 425 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

w dostawie::

Wraz z brzeszczotem bimetalowym SANDFLEX® nr 582900.

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość listków	300 mm
Rodzaj produktu	Oprawka piły do metalu

Akcesoria

Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582850
Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582920
Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582900