

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
płytko podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16,8 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
długość główki L <sub>1</sub>	37 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 8
śrubado dźwigni	259018 7
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 3232P15
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Dźwigienka Typ 8	259015 8
płytką podporowa Typ 28	259031 28
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500