

**Garant****Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PSBNR/L 2525M12  
pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 22 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 29 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
płytki podporowa: 259031 20

**Opis techniczny**

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
płytki podporowa	259031 20
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	29 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 2525M12
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	22 mm
wielk. płytki	12 mm

śrubado dźwigni	259018 2
rodzaj zastosowania	prawy
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm

674242 3

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500