

Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość całkowita L	170 mm
płytką podporowa	259031 37
długość główki L ₁	32 mm
śrubado dźwigni	259018 11
wielk. płytki	15 mm
Wielkość chwytu	32 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1506..
Dźwigienka	259015 12
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 3232P15
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500