

**Tarcze ścierne do przecinania Basic* BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563650 115
GTIN	9003172409689
Klasa artykułu	53T

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przecinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:**A60BF.**

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: prostych

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: prostych

grubość tarczy: 1 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

grubość tarczy	1 mm
----------------	------

opis kształtu	prostych
Ø otworu	22,23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	13300 min ⁻¹
specyfikacja	A60BF
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s