

Garant**Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202290 3
GTIN	4045197862112
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 8 mmwysięg L_1 z szyjką: 15 mmØ szyjki D_1 : 2,8 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm**Opis techniczny**

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
wysięg L_1 z szyjką	15 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,13 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
długość ostrzy L_c	8 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z	3
Ø szyjki D ₁	2,8 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,02 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	57 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	8 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB