

Garant**Brzeszczoty jednostronne, bimetalowe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	582950
GTIN	4045197158123
Klasa artykułu	51S

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny brzeszczot piły o najwyższej wydajności cięcia i wytrzymałości. Z **bimetalu** = zęby z HSS, hartowane, tył z bardzo elastycznej stali sprężynowej. **Niełamliwy - bezpieczeństwo w miejscu pracy!**

Wymiary: 300×13×0,65 mm.

wskazówka:

Brzeszczoty do pił maszynowych zob. nr 171000 / 171150.

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość listków	300 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczot do piły łukowej