

**Tarcze ściernie diamentowe do przecinania, Ø tarczy: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563490 125
GTIN	4007220806043
Klasa artykułu	55K

Opis**Wykonanie:**

Diametrowa tarcza do przecinania, z jednowarstwową powłoką **galwaniczną i bocznymi segmentami ochronnymi**. Duża agresywność dzięki dużym przestrzeniom na wióry. Całkowita szerokość tarczy 2,0 mm, stalowa tarcza podstawowa 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do przecinania, obcinania i przycinania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi i węglowymi) za pomocą szlifierek kątowych (wielk. 115 / 125) albo prostych (wielk. 50 / 75), z użyciem trzpienia mocującego nr 563496.

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	2 mm
szerokość tarczy	1 mm
ziarnistość	D427
Kształt	1A1
Ø tarczy	125 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12200 min ⁻¹
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		