

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T118AF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588410 T118AF
GTIN	4045197158208
Klasa artykułu	51S

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

brzeszczoty bimetalowe o dużej trwałości, szczególnie do blach perforowanych.

w dostawie::

25-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: stal

grubość blachy (blacha perforowana): 1-3 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: BIM

podziałka zębów: 1,1 – 1,5 mm

długość listków: 92 mm

liczba brzeszczotów: 25

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	BIM
grubość blachy (blacha perforowana)	1-3 mm
przydatność	_T118AF
podziałka zębów	1,1 – 1,5 mm
długość listków	92 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	25

zoptymalizowane dla materiału	stal
Nazwa	T118AF
Atrybut nazwy produktu	25-częściowy