

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T321BF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T321BF
GTIN	3165140597012
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

w dostawie::

5-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: stal
grubość blachy (blacha perforowana): 2,5-6 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 65 mm
rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów: BIM
podziałka zębów: 2,0 mm
długość listków: 132 mm
liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów	BIM
przydatność	_T321BF
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 65 mm
liczba brzeszczotów	5
długość listków	132 mm
podziałka zębów	2,0 mm

grubość blachy (blacha perforowana)	2,5-6 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
Nazwa	T321BF