

 GRIDLINE

## Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck, szuflady z pełnym wysuwem Comfort Close, Liczba szuflad: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	914564 8
GTIN	4045197892270
Klasa artykułu	9GT

### Opis

#### Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości. Szafka z **2 półkami** i drzwiami. **Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE.**

Jeden **zamek centralny** rygluje drzwi segmentu szafy i jednocześnie szuflady.

**GARANT ComfortClose**, Szuflady z automatycznym domykaniem i amortyzacją.

#### Wyposażenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

#### w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 914990, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 914990, wielk. 125.

#### Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

#### wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym.

Nośność szuflad/szufladopółek: 30 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: blokada wysuwu

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G: 20×16

Zamek patentowy: modułowa wkładka

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1195 mm

głębokość: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 400 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

## Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	400 mm
wysokość	1000 mm
głębokość	500 mm
szerokość	1195 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szuflad	8
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Seria	Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
Nośność szuflad/szufladopółek	30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	20×16
Zamek patentowy	modułowa wkładka

## Akcesoria

Zestaw mat antypoślizgowych, 5-elem., do wózka warsztatowego typ 4

914996 4

Skrytka / szafka boczna Typ L

914791 L

Szuflada Wysokość użytkowa 80 mm	914770 80
Lampy LED do ToolTruck wraz ze słupkami nośnymi Pobór mocy 20	914873 20
Ścianki z blachy perforowanej dwustronne dla ToolTruck Wysokość 950 mm	914856 950
Półka stała Typ 1	914774 1
Blat podręczny z zaokrąglonym brzegiem Typ 1	914830 1
Blat do pisania Typ 1	914835 1
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck Wysokość 444 mm	914855 444
Korytka z mediami Wysokość 80 mm	914915 80
Ścianki z blachy perforowanej dwustronne dla ToolTruck Wysokość 222 mm	914856 222
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck Wysokość 222 mm	914855 222
Ścianki z blachy perforowanej dwustronne dla ToolTruck Wysokość 444 mm	914856 444
Zwijacz kabla automatyczny Typ DE	914890 DE
Pojemnik uniwersalny o szerokości 375 mm Typ 1	914935 1
Pojemnik na odpady Pojemność 24 l	914940 24
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck Wysokość 950 mm	914855 950
Korytka z mediami Wysokość 160 mm	914915 160
Uchwyt drabiny Typ 1	914945 1