



Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: M12ICAV



Dane zamówienia

Numer katalogowy	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.

- **Zdejmowany, kolorowy, bezprzewodowy i zdejmowany wyświetlacz LC 89 mm / 3,5".**
- **Funkcja audio foto i wideo, zoom cyfrowy w zakresie 100 – 400%.**
- **Automatyczna kompensacja kontrastu i bieli.**
- **Wodoszczelna głowica kamery z 3-stopniowym oświetleniem diodowym.**
- **Elastyczny, wodoszczelny przewód kamery o długości 274 cm.**
- **Zoom cyfrowy umożliwia lepszą obserwację szczegółów.**

w dostawie::

W komplecie 1 x akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka C12 C, przewód 2740 mm, karta SD 8 GB, walizka transportowa.

Opis techniczny

wielkość wyświetlacza	3,5 cal
rozdzielczość wyświetlacza	320×240 px

Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	M12 ICAV3-9
Ø głowicy kamery	12,4 mm
pojemność akumulatora	2 Ah
długość kabla aparatu	2740 mm
masa	0,72 kg
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Endoskopy