

Garant**Szczotka talerzowa, ziarno ceramiczne (CER), Ø 119 mm, Uziarnienie: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575035 80
GTIN	4045197892768
Klasa artykułu	51P

Opis**Wykonanie:**

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytych głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytych trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).

Szczotki talerzowe z **bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie)** zalane na stałe w talerzu z tworzywa. **Duża stabilność kształtu** dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.

Szczecina nylonowa z **ziarnem ceramicznym**. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

Zalety:

- **Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.**
- **Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.**
- **Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.**
- **Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.**
- **Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne **usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna** po frezowaniu, **wykończenie powierzchni** np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: ceramika
Ø otworu d_1 : 27 z rowkiem mm
ziarnistość: zgrubny
wysokość pokrycia: 1,2 mm

Opis techniczny

wysokość pokrycia	1,2 mm
ziarnistość	zgrubny
ziarnistość	80
posuw	3500 - 6500 mm/min
Dostawienie	0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 119 mm
Ø szczotki D_1	119 mm
Ø tarczy D_2	125 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramika
długość drutu L_3	38 mm
Ø powierzchni roboczej	119 mm
Ø otworu d_1	27 z rowkiem mm
zalecana prędkość obrotowa	1100 - 1400 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szczotka talerzowa

Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 27 mm

575096 27