

**Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202262 3
GTIN	4045197864062
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**

Chwył zblizony do **DIN 6535 HB**.

Oszczędność kosztów ostrzenia:

zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwył: HB z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

kształł chwytu: HB

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,02 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	45 mm
chwył	HB z h6
długość ostrzy L_c	5 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø chwytu D_s	6 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
kształt chwytu	HB
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Liczba zębów Z	3
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
\varnothing ostrzy D_c	3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe