

Garant**Pilniki obrotowe Z1 – bardzo zgrubne, HM, Typ: D1009****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540600 D1009
GTIN	4045197155825
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 9 mm

długość całkowita: 49 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	10 mm
długość całkowita	49 mm
Kształt	D1009
oznaczenie uzębienia	Z1
opis kształtu	zatrask. kul.

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	9 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe