



Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 0,6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	202266 0,6
GTIN	4045197864598
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

Chwył zblizony do **DIN 6535 HB**.

Oszczędnosc kosztów ostrzenia:

zamiast ostrzyć należy zużyty frez zastąpić nowym.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwył: Kołek walcowy h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 1,5 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

kształt chwytu: HA

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,003 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	3 mm
długość ostrzy L_c	1,5 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,003 mm
długość całkowita L	38 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8

kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Liczba zębów Z	3
kształt chwytu	HA
Ø ostrzy D_c	0,6 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
chwyt	Kołek walcowy h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,3 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe