



Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	202275 6,5
GTIN	4045197865366
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 16 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,2 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,04 mm

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	63 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,04 mm
długość ostrzy L_c	16 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,05 mm

Liczba zębów Z	3
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
Ø ostrzy D _c	6,5 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,3xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe