


Garant GRIDLINE

**Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych,
Wysokość użytkowa: 444 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914852 444
GTIN	4045197893970
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana dwustronnie.

Pasuje do :

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

w dostawie::

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

wysokość: 444 mm

wysokość ściany perforowanej: 444 mm

szerokość ściany perforowanej: 635 mm

Opis techniczny

wysokość ściany perforowanej	444 mm
szerokość ściany perforowanej	635 mm
wysokość	444 mm

Seria	Wózek warsztatowy ToolCar
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Ścianki z blachy perforowanej do wózków warsztatowych