

**Ściernica precyzyjna płaska Strato D×T×H (mm), 250×25×51****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	590350
GTIN	9003174413998
Klasa artykułu	53Y

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciążacza diamentowego.

- **Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.**
- **Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.**

Specjalnie obrobiony korund szlachetny do obróbki **stali niestopowych i niskostopowych oraz niehartowanych.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania zgrubnego.

**Specyfikacja:**

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

**wskazówka:**

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.

Kształt: 1

Kształt: 1

## Opis techniczny

metoda szlifowania	Szlifowanie płaszczyzn
oznaczenie ziarnistości	A
Kształt	1
Ø tarcz D	250 mm
grubość tarczy T	25 mm
Atrybut nazwy produktu	250×25×51
Ø otworu H	51 mm
Rodzaj produktu	Ściernica do płaszczyzn

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		