

Garant**Nawiertak NC HSS-E-PM nr 112060 z kasetą z tworzywa sztucznego 90°, TiAlN,
Typ: 6-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Zestaw nawiertaków NC w kasecie z tworzywa sztucznego.

Wysokowydajny nawiertak NC.

Materiał skrawający - stal szybko tnąca proszkowa **do dużych wymagań** w zakresie wytrzymałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

Powierzchnie zabierakowe wg DIN 1835-B.**Zawartość:**

4 nawiertaki NC nr 112060.

Zawartość:

Po 1 nawiertaku NC: Wielk. 6, 8, 10, 12

w dostawie::

4-elem. zestaw nawiertaków NC w kasecie z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej \varnothing otworu (a nie dla zewnętrznej \varnothing nawiertaka).

Opis techniczny

Ø nom. D _c	6 mm
Ø nom. D _c	8 mm
Ø nom. D _c	10 mm
Ø nom. D _c	12 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E PM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	90 stopni
chwyt	DIN 1835 B z h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Nawiertak

Akcesoria

Nawiertaki NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Nawiertaki NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8
Nawiertaki NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Nawiertaki NC HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10