



Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 125×20×32, Typ: EK80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	596100 EK80
GTIN	9003172817194
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. **Do uniwersalnego zastosowania** na podwójnych szlifierekach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali hartowanych i HSS.

Specyfikacja:

Korund szlachetny biały, stopień twardości M.

w dostawie::

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

Opis techniczny

ziarnistość	80
ziarnistość	drobne

oznaczenie ziarnistości	A
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
specyfikacja	Korund szlachetny, biały, stopień twardości M
Materiały ściernie	korund szlachetny, biały
metoda szlifowania	szlifierek stołowych
Ø wewn. pierścienia redukcyjnego	25 mm
Ø wewn. pierścienia redukcyjnego	20 mm
Ø wewn. pierścienia redukcyjnego	16 mm
Kształt	1
Ø tarcz D	125 mm
grubość tarczy T	20 mm
Atrybut nazwy produktu	125×20×32
Ø otworu H	32 mm
Rodzaj produktu	Tarcza szlifierska

Akcesoria

Zestawy pierścieni redukcyjnych otworu ściernicy 32 mm	596000 32
--	-----------