

**Garant****Rozwiertak HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 34,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116620 34,6
GTIN	4062406097417
Klasa artykułu	11C

**Opis****Wykonanie:**

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

**Zalety:**

Szczególnie nadaje się **do rozwiercania** otworów, które nie leżą w jednej osi.

**wskazówka:****Proszę przestrzegać:**

koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 343

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 138,1 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 190 mm

długość całkowita L: 339 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min}$ : 25 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,31 mm/obr,

**Opis techniczny**

długość całkowita L	339 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	190 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	138,1 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø nom. D <sub>c</sub>	34,6 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
norma	DIN 343
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,31 mm/obr,
Minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min</sub>	25 mm
kąt wierzchołkowy	120 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte