

Garant

Rozwiertak HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 26 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	116620 26
GTIN	4045197033918
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zalety:

Szczególnie nadaje się **do rozwiercania** otworów, które nie leżą w jednej osi.

wskazówka:

Proszę przestrzegać:

koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000-343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 343

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 126 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 165 mm

długość całkowita L: 286 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} : 18 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	26 mm
długość całkowita L	286 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,
norma	DIN 343

Długość rowków wiórowych L_c	165 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
Liczba ostrzy Z	3
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	126 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min}	18 mm
kąt wierzchołkowy	120 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte