



Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64

Dane zamówienia

Numer katalogowy	597510 D64
GTIN	9003177213014
Klasa artykułu	53Y

Opis
Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym. drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. **Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach . Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.

Opis techniczny

ziarnistość	D64
oznaczenie ziarnistości	D
Specyfikacja	D64C50B DIAGO W-Carbide
Materiały ściernie	diamant
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Kształt	11V9
Ø tarcz D	75 mm

Karta danych

grubość tarczy T	30 mm
Atrybut nazwy produktu	75×30×20
Ø otworu H	20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej	2 mm
grubość okładziny X	10 mm
Rodzaj produktu	Ściernice garnkowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		