



Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 200×32×51, typ: EK80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	596410 EK80
GTIN	9003170783798
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. **Do uniwersalnego zastosowania** na podwójnych szlifierek do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali hartowanych i HSS.

Specyfikacja:

Korund szlachetny biały, stopień twardości M.

w dostawie::

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

metoda szlifowania: szlifierek stołowych

Kształt: 1

Ø wewn. pierścienia redukcyjnego: 32 mm

Kształt: 1

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: drobne

Opis techniczny

ziarnistość	80
ziarnistość	drobne
oznaczenie ziarnistości	A
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
specyfikacja	Korund szlachetny, biały, stopień twardości M
Materiały ściernie	korund szlachetny, biały
metoda szlifowania	szlifierek stołowych
Ø wewn. pierścienia redukcyjnego	32 mm
Kształt	1
Ø tarcz D	200 mm
grubość tarczy T	32 mm
Atrybut nazwy produktu	200×32×51
Ø otworu H	51 mm

Akcesoria

Zestawy pierścieni redukcyjnych otworu ściernicy 51 mm	596000 51
--	-----------