



## Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, lewy, zakres $\varnothing$ wcięcia D1 / D2: 110/170 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273827 110/170
GTIN	4045197867728
Klasa artykułu	21W

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

#### Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 273800 do 273811.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 27 9910

#### wskazówka:

$D_1$  = minimalna  $\varnothing$  dla 1. wcięcia /  $D_2$  = maksymalna  $\varnothing$  dla 1. wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30-50%.

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 18 mm

### Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	18 mm
--------------------------------------	-------

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia D <sub>1</sub>	110 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia D <sub>2</sub>	170 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
rodzaj zastosowania	lewy
Szerokość skrawania W	3 mm

---

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------