



Ściernice garnkowe, ceramiczne, Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 80×40×20,
typ: SK80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Ściernica garnkowa z: **Korund spiekany. Specyfikacja: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Zalety:

Zanurzenie w sztucznej żywicy poprawia stabilność kantów.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp. Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.

metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi

Kształt: 6

Kształt: 6

grubość ścianki W: 6 mm

grubość dna E: 10 mm

oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

ziarnistość	80
oznaczenie ziarnistości	A

Materiały ściernie	korund spiekany
specyfikacja	454A801N5V3U5 steel high alloyed
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Kształt	6
Ø tarcz D	80 mm
grubość tarczy T	40 mm
Atrybut nazwy produktu	80×40×20
Ø otworu H	20 mm
grubość ścianki W	6 mm
grubość dna E	10 mm